

品番 : EA315MC-1A

品名 : 単相100・200V インバーターTIG溶接機



販売価格	264,800円(税抜) / 291,280円(税込)		
カタログ価格	264,800円(税抜) / 291,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0077ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MT-200FDP
入力電源	AC200V/AC100V	出力電流	200A(110A)
周波数	50/60Hz	使用率	40%
無負荷電圧	65V(電擊防止機能なし)	コード長	4.0sq×2.5m
本体サイズ	135(W)×450(D)×275(H)mm	重量	9.0kg
入力	TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時	冷却方式	強制風冷
用途	小型・軽量で出張工事に最適です。	付属品	<ul style="list-style-type: none">・キャリーケース・150Aトーチ8m(トーチカバー付)・トーチスイッチ8m・アースケーブル5m・ガスホース3m・アルゴン流量計・アルミナノズル(#5×2、#6×1)・コレットボディ1.6×1・コレット1.6×1・トーチキャップ(S×1、L×1)・タンクステン電極棒1.6×2
特長	<ul style="list-style-type: none">・高周波TIG・タッチスタートTIG・自己保持機能		

- ・初期、クレータ電流調整
- ・アップ、ダウンスロープ設定
- ・パルス機能(電流、周波数設定)
- ・短絡保護機能
- ・手棒アーク溶接、手棒ホットスタート、
手棒アークフォース

●TIG溶接とは、タングステン電極を使用して母材との間にアークを発生させ、その熱で母材と溶接棒を溶かして接合する溶接方法です。手溶接とは異なり火花は飛び散りません。TIG溶接は極めて安定したアークを得ることができる為、薄板から厚板まで幅広く溶接ができ、高品質で美しい溶接跡が得られます。

100V/200V兼用型

ワイドボルテージ機能で、入力電圧85V～275V対応

PFC技術により力率0.99

従来に比べ入力電流が約30%削減

持ち運びラクラク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.