品番: EA315SB-1

品名: 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG



販売価格	147,500円(税抜) / 162,250円(税込)				
カタログ価 格	147,500円(税抜)/162,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/21 17:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0077ページ				



使用率とは… 溶接機における10分間の内に使用できる割合 を表します。 例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分 間使用可能を膨胀し、4分間使のた後は6分間 体末せる必要がある消散機ということです。

仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	SAY-160		
入力電源	AC200V(単相)	使用率	9%		
出力電流	30A~145A	周波数	50/60Hz兼用		
入力	5.6kVA	使用ワイヤー径	φ0.6·0.8·0.9·1.2mm		
本体サイズ	350(W)×640(D)×470(H)mm	重量	25kg		
付属品	アースクリップ付コード1.2m、トーチ付コード1.8m、電源コード1.7m、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ、ホースバンド×2、遮光面(フィルタープレート付)、ローラー1.2 ø 用	溶接可能板厚	鉄:0.7~6.0mm ステンレス:0.8~2.0mm アルミニウム:0.8~4.0mm		
適用材質	鉄、ステンレス、アルミニウム	コード長	アースコード: 1.2m トーチコード: 1.8m 電源コード: 1.7m		
ワイヤ装填可能サイズ	リール径: φ101×45(T)mm、 φ200×58(T)mm	ワイヤ送給能力	ワイヤ質量5.0kgまで		
可能な溶接方法と材料	ノンガス溶接:軟鋼、ステンレス MAG溶接:軟鋼、ステンレス MIG溶接:アルミ CO2溶接:軟鋼				
使用率オーバー防止機能付。					

4段階電流切替スイッチにより板厚・材料に応じた最適な溶接が可能。

手棒溶接では不可能だった薄板溶接が可能。

移動に便利なキャスター付。

自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応できるプロも納得のハイグレード機種です。

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.