

品番：EA323NA

品名：AC100V/120W 半田吸取器



販売価格	55,000円(税抜)／ 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜)／60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/06/11 08:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0702ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	DS-520
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	120W
ヒーター	100W	モーター出力	12W
設定温度	350～500℃(連続可変)	サイズ	213(W)×42(D)×190(H)mm
こて先穴径	1.0mm	重量	420g(電源コードを除く)
到達真空度	650mmHg	排気量(OPEN)	15L/分
最高圧到達時間	0.2秒	付属品	クリーニングピン×1(本体に装着) フィルターカートリッジ(使い捨てタイプ) ×5個
温調回路・ダイヤフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵。			
SMD(表面実装部品)の除去も出来るコンパクト設計			
カーボン入りボディ採用で静電気対策も万全			
吸引ノズルとポンプが直結構造の為、強力な吸引力を発揮			
強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。			
片手で作業できるサイズで出張修理にも便利です。			
フィルターカートリッジ(使い捨てタイプ)5個付き			

<使用上の注意>

- ・使用時は高温になりますのでこて台や金属物の上におき可燃物のそばに置かないで下さい。
- ・長時間の未使用通電は避けて下さい。こて先の切断、メッキ部の研磨はこて先の寿命を縮めます。
- ・鉛フリーはんだ使用時はこて先が著しく消耗します。鉄メッキのこて先を用意している機種もあります。詳細はお問い合わせ下さい。
- ・作業終了後にこて先にはんだをつけてからプラグを抜いて下さい。

代替品

	品番 EA323MB-1A コメント
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.