品番: EA345HF-50

品名: AC100V/150W/50HZ/15·25mm 水中ポンプ



販売価格	<b>23,600円</b> (税抜)/25,960円(税込)				
カタログ価 格	23,600円(税抜)/25,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/10/22 00:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2578ページ				



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AP150			
HiKOKI:型番	AP150(50HZ)					
貯水槽の給排水に						
電源	AC100V	周波数	50Hz			
出力	150W	口径(mm)	15·25			
サイズ(mm)	φ142× 204(H)	重量(kg)	3.0			
コード長	3m	全揚程	1m(吐出量85L/分) 5m(吐出量60L/分) 9m(吐出量15L/分)			
最大全揚程	9m	最大吐出量	85L/分			
最低水位	20mm					
※最大全揚程時の吐出量はOリットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼOmの数値になります。						

## 株式会社エスコ