品番：EA346S

品名：120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ

販売価格	62,000円（税抜）／ 68,200円（税込）			
カタログ価格	62,000円（税抜）／68,200円(税込)			
在庫数	最新在庫：22 （2025/09/04 23:31現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0198ページ			

水道管の漏れ、テスト用に

仕様

サイズ	490×160×250（H）mm	容量	10.5L
接続ホースねじ径	R1/2”	重量	7kg
最高圧力	120bar（11.7MPa）		
水道管の漏れ、テスト用に			
独自の二重機能バルブにより、圧力の微調整が可能です			
真鍮ピストンは摩擦が少なく寿命が長く、その直径により少ない労力で 120 bar(11.7MPa) に達することができます。			
テストホースにスチールメッシュを採用することで、使用中にホースが膨張することによる読み取りミスを防ぎます			
収納や持ち運びに便利なレバー位置			

代替品

品番 EA346B-1

コメント 容量、最高圧力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.