

品番 : EA345HF-50

品名 : AC100V/150W/50HZ/15・25mm 水中ポンプ



販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AP150
HiKOKI:型番	AP150(50HZ)		
貯水槽の給排水に			
電源	AC100V	周波数	50Hz
出力	150W	口径(mm)	15・25
サイズ(mm)	φ 142× 204(H)	重量(kg)	3.0
コード長	3m	全揚程	1m(吐出量85L/分) 5m(吐出量60L/分) 9m(吐出量15L/分)
最大全揚程	9m	最大吐出量	85L/分
最低水位	20mm		
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.