

品番 : EA520BT-11

品名 : 460x600mm/160kg 電動運搬車(階段用)



販売価格	280,000円(税抜) / 308,000円(税込)		
カタログ価格	280,000円(税抜) / 308,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	ELECTRL3
商品名	電動階段のぼれる台車	積載均等耐荷重	160kg
荷台サイズ	460×600mm	押手高さ	1170~1718mm
床高さ	140mm	車輪径	前輪:70mm 後輪:120mm
車輪数	6個	重量	24kg
サイズ	515×780×1170mm	ハンドルボール	2段階調節(最大548mm延長)
最大階段角度	30~35度	昇降速度	上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分
連続使用時間	約80分(80kg積載時)	バッテリー	24V 2600mAh
充電時間	約3~4時間		

ハンドルは伸縮できます。

簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。

付属品	ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)		
-----	----------------------------------	--	--

背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。

荷台材質

スチール

代替品



品番 EA520BT-11A

コメント 変更点:ハンドルに角度がつけられる

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.