

品番：EA520FD-51

品名：900x615x600mm/250kg ドラム缶キャリアー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 85,000円(税抜) / 93,500円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 85,000円(税抜) / 93,500円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/19 18:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0626ページ1652ページ               |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

| ※注意※       | 【お客様組立品】              | 積載均等耐荷重 | 250kg  |
|------------|-----------------------|---------|--|
| 積載可能ドラムサイズ | 200L                  | サイズ     | 本体:900(W)×615(D)×600(H)<br>mm<br>ハンドル:214(W)×72(D)×1223<br>(H)mm |
| 荷台ローラー     | φ50mm×4               | キャスター   | 前輪:φ150×40mm 固定車×2<br>後輪:φ125×38mm 自在車(ストッ<br>パー付)×2             |
| 重量         | 本体:21.1kg<br>ハンドル:4kg | 材質      | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)<br>キャスター:ポリアミド                                  |
| 付属品        | ハンドル、固定ベルト            |         |  |

200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に

付属のハンドルを使用するとドラム缶を持ち上げたり、立てるときに便利です。

ドラムを回すためのローラー付(φ50mm)

後輪が自在車輪で小回りがききます。

ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.