

品番：EA657-162MA

品名：545x417x318mm/内寸 万能防水ケース(黒)



販売価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
カタログ価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	1620M
シリーズ	プロテクター (PROTECTOR)	サイズ	外寸:665(W)×584(D)×396(H)mm 内寸:545(W)×417(D)×318(H)mm
容量	72L	重量	14.2kg
材質	本体:ポリプロピレン キャスター:ポリウレタン ラッチ:ABS樹脂	キャスター直径	102mm
キャスター幅	38mm	防水防塵等級	IP67
使用温度範囲	-40℃~87℃	カラー	ブラック

ステンレスベアリング入りの大型キャスターで未舗装の悪路でもスムーズに移動できます。

伸縮式トrolleyハンドル付き

自立を安定させるをサポートスタンド付き

ウレタンフォーム付き

防水性、耐衝撃性、防塵性に優れています。

ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。

ケース内の気圧を一定に保持しつつ、水の侵入も防ぐ自動気圧調整バルブ付き

ツル径  $\phi$  7.9mm以下の南京錠で施錠可能

南京錠取り付け部はステンレス製金具でさらに頑丈に補強しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.