

品番：EA701CA-0B

品名：デジタル温度計セット




販売価格	52,200円(税抜) / 57,420円(税込)		
カタログ価格	52,200円(税抜) / 57,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0794ページ		



液温用センサー



気体用センサー



カタログ訂正 26/02/10 サイズ…(誤)本体:56(W)×38(D)×130(H)mm (正)本体:64(W)×26(D)×170(H)mm (9049 No.57)

仕様

型番	※ESCOオリジナルセット品	<セット内容>	・デジタル温度計×1個 ・表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個 ・液体温度用センサー(EA701CA-2)×1個 ・気体温度用センサー(EA701CA-4)×1個 ・中継ケーブル(1m)×1個 ・樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個
測定範囲	・本体: -50~199.9℃、 200~1000℃ ・表面温度用センサー: -50~250℃ ・液体温度用センサー: -50~500℃ ・気体温度用センサー: -50~400℃	分解能	0.1℃
本体精度	±1.2%(20℃±10℃)	使用温度環境	5~40℃、20~85%Rh
応答速度	8sec./90% (表面温度用センサー使用時)	センサー精度	K熱電対(JIS:クラス2相当)
機能	ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示	電源	9V電池×1個(付属)

電池寿命	80時間(9V乾電池、連続使用時)	サイズ	<ul style="list-style-type: none"> ・本体:64(W)×26(D)×170(H)mm ・表面温度用センサー:φ11.8×70mm(先端)×1m ・液体温度用センサー:φ2×100mm(先端)×1m ・気体温度用センサー:φ4.8×150mm(先端)×1m ・ケース:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量	本体:180g ケース:1.7kg	適合センサー	EA701CA-1~-6、-3B (1、2、4は付属)

ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。

読み取り易い大型液晶デジタル表示(文字高12.5mm)

扱い易く軽量でコンパクトなボディ

校正・トレーサビリティ対応

【各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサーを用意】
 本商品にセットのセンサーは表面用・液体用・気体用(EA701CA-1、2、4)です。
 ※組み合わせてご使用できる他センサーは、下記その他関連を参照ください。

※本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.