


品番：EA701BC-27

品名：-33/ +220° C 放射温度計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,800円(税抜)／9,680円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 8,800円(税抜)／9,680円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2024/05/09 11:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0835ページ                      |      |   |



仕様

|         |                                             |          |                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | エー・アンド・デイ                                   | 型番       | AD-5612WP                                                                                     |
| 測定範囲    | -33～220℃(放射温度センサー、中心温度センサー)                 | 距離係数     | 2.5:1                                                                                         |
| 分解能     | 0.1℃(-9.9～199.9℃)、1℃(他の測定範囲)                | 測定精度     | 放射赤外線センサー:±2%または±2℃のいずれか大きい方の値<br>中心温度センサー:±2℃(-33℃～-5.1℃)、±1℃(-5.0℃～100.0℃)、±1%(100.1℃～220℃) |
| 放射率     | 0.1～1.0まで設定可能(初期設定0.95)                     | 電源       | CR2450電池×1個(付属)                                                                               |
| サイズ     | 本体:45(W)×165(L)×24(H)mm<br>中心温度センサ:φ3×110mm | 重量       | 約94g(電池含む)                                                                                    |
| 応答速度    | 放射赤外線センサ:1秒<br>中心温度センサ:10秒                  | 電池寿命     | 約30時間(連続使用時)                                                                                  |
| 付属品     | 電池(モニター用)、取扱説明書                             | 応答波長     | 5μm～14μm                                                                                      |
| 再現性     | ±0.6℃(25℃の場合)                               | オートパワーオフ | 約15秒                                                                                          |
| 使用温湿度範囲 | 0～50℃、80%RH以下(結露しないこと)                      | 保存温湿度範囲  | -20～65℃、80%RH以下(結露しないこと)                                                                      |
| 材質      | 本体:ABS<br>中心温度センサ:ステンレス                     | 最小測定範囲   | φ10mm                                                                                         |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 防滴型IP54相当                                         |
| 連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利                       |
| オートパワーオフ機能付                                       |
| 放射温度計として非接触で測定                                    |
| とがったプローブを刺して中心温度を測定                               |
| 最高、最低、ロック測定機能付                                    |
| 食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。                   |
| ※体温計ではありません。体温測定はできません。                           |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.