

品番：EA707BB-14

品名：デジタルマルチテスター(防塵・防水型)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CDM-3000WP
交流電圧	4/40/400/600V	検波方式	真の実効値(TRUE RMS)
表示	液晶、最大4000カウント	レンジ切替	オート / マニュアル
極性表示	自動切替、“-”のみ表示	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	+5~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	67(W)×47(D)×121(H)mm	重量	約210g(電池含む、テストリード除く)
電源	単4電池×2本(付属)	周波数	10~10KHz
静電容量	40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
直流電圧	400mV/4/40/400/600V	直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A		

テストリード付

IP65準拠の防塵防水構造。  
2m落下の耐衝撃性能を有しています。

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています

真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能

導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、バックライト、先端LEDライト付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 代替品



**品番** EA707BB-7A

**コメント** 仕様ご確認下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.