


品番：EA707BB-5B

品名：デジタルマルチテスター



販売価格	6,250円(税抜) / 6,875円(税込)		
カタログ価格	6,250円(税抜) / 6,875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 12:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0778ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	M-09FBM
直流・交流電圧	4V/40V/400V/600V 分解能: 0.001V/0.01V/0.1V/1V 確度: 直流: $\pm(1.0\% + 3\text{dgt})$ 交流: $\pm(2.0\% + 5\text{dgt})$ 入力インピーダンス: 10M Ω	直流・交流電流	40mA/400mA 分解能: 0.01/0.1mA 確度: $\pm(2.0\% + 5\text{dgt})$ 入力インピーダンス: 10M Ω
抵抗	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω 分解能: 0.1 Ω /0.001k Ω /0.01k Ω /0.1k Ω /0.001M Ω /0.01M Ω 確度: $\pm(2.0\% + 5\text{dgt})$ 開放電圧: 約0.4V	周波数	5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz /100kHz 分解能: 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0. 001kHz/0.01kHz/0.1kHz 確度: $\pm(0.5\% + 5\text{dgt})$
静電容量	50nF/500nF/5 μ F/50 μ F/100 μ F 分解能: 0.01nF/0.1nF/0.001 μ F /0.01 μ F/0.1 μ F 確度: $\pm(5.0\% + 5\text{dgt})$	NCV	測定範囲: AC80V ~ AC600V 周波数: 50Hzまたは60Hz
検波方式	平均値方式	動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大3999カウント	レンジ切替	オート
オーバーレンジ表示	"OL"マーク表示	極性表示	自動切替、"- "のみ表示
サンプリング	3回/秒	使用温湿度	0~+40 $^{\circ}$ C、80%RH以下 (但し、結露の無い事)

保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下 (但し、結露の無い事)	電池寿命	約60時間
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V	サイズ	70(W)×12.5(D)×127(H)mm
コード長	約700mm	重量	約110g(電池含む)
電源	CR2032(3V)コイン電池×1個(付属)	機能	<ul style="list-style-type: none"> ●AC/DCオート切替 ●導通チェック(導通ブザー&LED通知) ●非接触検電 ●ダイオードチェック ●コンデンサチェック ●周波数測定 ●デューティチェック ●低電圧検電 ●データホールド ●偏差表示機能 ●バックライト ●オートパワーオフ(約30分/解除可能)
校正	可	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフトケース ●取扱説明書(保証書付) ●CR2032(3V)コイン電池×1個(テスト用)
本体裏マグネット付			
テストリード本体収納可			
薄型で多機能なデジタルマルチメータ			
本体背面に磁石を内蔵しているので、配電盤などの金属面に貼り付けることができます。			
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.