

品番：EA707D-80

品名：[デジタルマルチテスター用]クランプ式電流センサー



販売価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/21 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	CL-22AD
直流・交流電流	20/200A	測定範囲	直流電流: 0～40A(レンジ20A、負荷抵抗1MΩ以上)、 0～20A(レンジ20A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 0～200A(レンジ200A、負荷抵抗1MΩ以上)、 0～200A(レンジ200A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 交流電流: 0～35A(レンジ20A、負荷抵抗1MΩ以上)、 0～20A(レンジ20A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 0～200A(レンジ200A、負荷抵抗1MΩ以上)、 0～200A(レンジ200A、負荷抵抗2.5kΩ以上)
分解能(下記の適合品番のメーター使用時)	DC200A: 0.1A、DC20A: 0.01A、 AC200A: 0.1A、AC20A: 0.01A	出力電圧	直流電圧: 10mV/A(レンジ20A)、1mV/A(レンジ200A)、交流電圧: 10mV/A(レンジ20A)、1mV/A(レンジ200A)
許容差	直流電圧: ±1.5%rdg±0.5mV (レンジ20A、測定: 0～40A、出力: 0～400mV、負荷抵抗1MΩ以上)、	出力波形	入力とほぼ同波形(DC結合回路使用)

	±1.5%rdg±0.5mV (レンジ20A、測定:0~20A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 ±1.5%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、負荷抵抗1MΩ以上)、 ±1.5%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 交流電圧:±2.0%rdg±0.5mV(レンジ20A、測定:0~35A、出力:0~350mV、負荷抵抗1MΩ以上)、 ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ20A、測定:0~20A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、 ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、負荷抵抗1MΩ以上)、 ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、		
測定可能導体径	φ23mm以下	使用回路電圧	DC、ACともに600V以下の低電圧回路
耐電圧	AC 2000V、鉄心〜リアケース間	耐過負荷電流	DC、ACともに最大 400A
使用温湿度	0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)	保存温湿度	-10~60℃、70%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外して下さい。)
電源	単4電池×2本	電池寿命	連続約75時間
電池交換目安	電池1本につき約1.25VでLEDが消灯	サイズ	56(W)×26.5(D)×179(H)mm
重量	120g(本体のみ)	端子	φ4mm
コード長	約1.5m	付属品	携帯ケース
適合品番	EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、 -15A、-16、-17、-19A、-34、-35、-36、 -37、-38		
表示はmV、AまたはmAへの読み替えが必要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.