

品番：EA707DN-1A

品名：DC1500V 電車線用検電器(防塵・防水構造)



販売価格	287,100円(税抜) / 315,810円(税込)		
カタログ価格	287,100円(税抜) / 315,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0771ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HVC-1.5N3
検電範囲	DC1500V(適用電圧)	電源	単3電池×4本(付属)
全長	1400~4100mm	重量	2300g
防塵・防水構造	IP44相当	定格動作開始電圧	DC750V±50V
表示	動作表示(充電中): 赤色LEDおよびブザー 接地線確認(接地線良): 緑色LED	電圧表示	範囲: DC0~1999V 分解能: 1V 精度: ±50V以内
ブザー音量調整	「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大…の繰り返し 1m離れた時点での音量 大: 75dB以上、中: 55~70dB、小: 50dB以下	テスト出力電圧	DC1000V±200V
絶縁耐力	検知部と接地部間: AC4kV 1分間	漏洩電流	絶縁耐力試験時: 1mA以下
使用温度範囲	0~+50℃	付属品	収納袋

直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化

音と光で動作表示

軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)

接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上

点検促し機能付

使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。

音量調整に記憶機能付

電池交換を容易に(ドライバー不要)

オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.