品番: EA707G-15

品名:アナログマルチテスター



販売価格	<b>11,000円</b> (税抜)/12,100円(税込)				
カタログ価格	11,000円(税抜)/12,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/12/15 16:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0786ページ				











ゼロセンター(NULL)メータにて±DCVの測定が可能 回路はヒューズとダイオードによる二重保護

## 仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	SP21/C
仕様	本体	AC整流方式	半波整流方式
動作温湿度	3℃~43℃ , 80%RH 以下 , (結露の ないこと)	保存温湿度	-10℃~50℃ , 70%RH 以下 , (結露の ないこと)
許容差保証温湿度範囲	23±2℃ 75%RH 以下(結露のないこ と)	許容差保証周波数範囲	50Hzまたは60Hz (ACVレンジ) 40Hz~100kHz ±3% F.S. (AC12V)
直流電圧	0.3/3/12/30/120/600V ±直流電圧:±6/30V(20kΩ/V)	交流電圧	12/30/120/300/600V 内部抵抗:9kΩ/V
直流電流	60μ/30m/0.3A 電圧降下:0.3V	抵抗	$2k/20k/2M\Omega$ 中央目盛: $20\Omega/$ 最大目盛: $2k\Omega/$ 開 放電圧: $3V$
許容差	<ul><li>●直流電圧:±3%以内</li><li>●±直流電圧:±5%以内</li><li>●交流電圧:±3%以内</li><li>●直流電流:±3%以内</li><li>●抵抗:目盛長の±3%以内</li></ul>	容量	コンデンサ:500μF 充電々流による 最大振れ指示
導通	約100Ω以下でブザー音 開放電圧:3V	バッテリーチェック	1.5V/1.5Vボタン(1.0~2.0V) 負荷抵抗:20Ω
周波数特性	AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動	電源	R6P(単3形乾電池)×2

	值生3%以内		
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A , φ5×20mm ガラス管×1本	サイズ	99(W)×41(D)×144(H)mm
重量	約270g	付属品	<ul><li>●テストリード付(EA707NA-2)(全長 1m / ピン先18mm)</li><li>●予備ヒューズ(F0301)</li><li>●携帯ケース</li><li>●取扱説明書</li></ul>
レンジ切り換え	マニュアル	メーター仕様	内磁型トートバンド方式
使用環境条件	高度2000m以下		
耐衝撃メータ			

導通チェックブザー付

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用

±DCVゼロセンターメータ搭載

過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能

背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付

ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい

 $500 \mu$ Fのコンデンサチェックレンジ

1.5Vのバッテリーチェック機能あり(2Vレンジ)

テストリード着脱可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.