

品番 : EA708D-13

品名 : クランプメーター(デジタル・自動車用)



販売価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0285ページ0779ページ		



自動車整備にも対応 AC/DC両用の電流センサを装備

仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	DCM400AD
仕様	本体	電流測定方式	CTクランプ方式
動作方式	△-Σ方式	レンジ切換	オート及びマニュアル
使用環境条件	環境汚染度 II	耐電圧	3700Vrms以下
動作温湿度	0°C~40°C, 80%RH以下(結露のないこと)	保存温湿度	-10°C~60°C, 70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲	23±5°C, 80%R.H.以下(結露のないこと)	直流・交流電流	40A/400A 確度:(交流)±(2%rdg+10dgt) 50-500Hz (直流)±(2.5%rdg+10dgt)
直流・交流電圧	40/400A 確度:(直流)±(2.5%rdg+10dgt) (交流)±(1.5%rdg+5dgt) 50-500Hz 入力抵抗:約10MΩ	抵抗	400Ω 開放電圧:約DC1.5V
導通	400Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V	機能	●データホールド(液晶部に「H」を表示)/レンジホールド ●リラティブ(相対値表示) ●導通ブザー

			<ul style="list-style-type: none"> ●オートパワーオフ(約30分)解除不可 ●電池消耗表示
サンプルレート	数値部 約2回/秒 バーグラフ部 20回/秒	周波数特性	50~500Hz
表示桁数	4000カウント バーグラフ部42セグメント	オーバー表示	数値部に「OL」を表示
極性表示	マイナス入力時に「-」のみ表示	クランプ内径	φ25mm
クランプ開口径	29mm	導体	サイズ:10×34mm
電源	LR03(単4アルカリ電池)×2本	電池寿命	連続約50時間(アルカリ電池)
電池寿命警告	バッテリーマークが点灯	消費電力	約50mW
サイズ	50(W)×28(D)×193(H)mm	重量	約230g
安全規格	IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600V	用途	自動車整備に最適
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●テスストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm) ●携帯ケース ●取扱説明書 		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.