


品番：EA708D-14A

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/24 02:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0779ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DCL1000
仕様	本体	交流電流	400/1000A
直流・交流電圧	400m/4/40/400/600V	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
最高精度	●交流電流: ±(1.7%+5) ●直流電圧: ±(1.2%+3) ●交流電圧: ±(2.2%+5) ●抵抗: ±(1.2%+4)	分解能	●交流電流: 0.1A ●直流・交流電圧: 0.1mV ●抵抗: 0.1Ω
導通	0~65Ω (±55Ω) でブザー音 開放電圧: 約0.4V	ダイオードテスト	開放電圧: 約1.6V
サンプルレート	3回/秒	周波数特性	ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz (いずれも正弦波)
表示桁数	4000	クランプ径/導体サイズ	Φ42mm/20×54mm
クランプ内径	54mm	電源	単4電池2本(付属)
電池寿命	DCVにて連続約120時間(マンガン電池)	サイズ	95(W)×45(D)×238(H)mm
重量	約290g	安全規格	IEC61010CAT. III 600V
機能	●マルチメータ機能(ACV、DCV、Ω測定) ●オートパワーオフ(約30分) 解除不	付属品	●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm) ●携帯ケース

	可		●取扱説明書 ●ピンキャップ
レンジ切替	オート及びマニュアル	オーバー表示	数値部に”OL”を表示
極性表示自動切換	マイナス入力時に”-”のみ表示	電池消耗警告	約2.4V以下で電池マークが点灯または点滅
使用環境	高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ	交流検波方式	平均値方式
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
大口径でも軽いAC1000Aまで測定可能			
ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約210g			
押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大型液晶採用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.