

品番：EA708D-28

品名：クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)



販売価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/30 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



フレキシブル電流センサー採用の交流(AC)クランプメータ 最大AC3000A測定 , 真の実効値(TrueRMS)対応

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DCL3000R
電流測定方式	CTクランプ方式 (フレキシブル)	動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式 (TrueRMS)	レンジ切換	マニュアル (AC 30/300/3000 A)
使用環境条件	高度2000m以下,屋内,環境汚染度 II	動作温湿度	5℃～40℃,80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10℃～50℃,80%RH以下(結露のないこと)	確度保証範囲	23±5℃,80%RH以下(結露のないこと) ※各レンジで150カウント以下の数値は確度保証対象外となります。
クランプ径	最大φ150mm	フレキシブル長	約485mm/約φ8.5mm
ケーブル長	約1.8m	交流電流	30/300/3,000A レンジ範囲:5%～100%
最高確度	交流電流:±(3.0% rdg+5dgt) ※45Hz～500Hz (正弦波)	分解能	交流電流:0.01A
サンプルレート	約2回/秒	周波数特性	45～500Hz
表示桁数	最大3150カウント	オーバー表示	数値部に「OL」を表示
最大過負荷保護入力	AC5000A	電源	単4電池×2本(付属)

電池寿命	連続約130時間(アルカリ電池、バックライト消)	電池寿命警告	約2.3V以下でバッテリーマークが点灯
消費電力	約20mW TYP.	サイズ	70(W)×26(D)×120(H)mm (CT除く)
重量	約300g(電池含む)	機能	●データホールド(表示:「HOLD」マークが点灯) ●MAX/MINホールド機能 ●バックライト ●オートパワーオフ(約15分)解除不可
安全規格	IEC61010 CAT.IV600V	EMC指令	IEC 61326-1
付属品	●キャリングポーチ ●取扱説明書		
フレキシブルCTは鉄芯がなく曲げられるので、狭い箇所での測定に最適			
フレキシブル電流センサ採用 ACクランプ			
最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.