

品番：EA708LR-1

品名：[lor] リーククランプテスター(デジタル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 83,000円(税抜)／91,300円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 83,000円(税抜)／91,300円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/11 23:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|           |                                                                                                                   |          |                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| クランプ内径    | φ40mm                                                                                                             | 耐電圧(1分間) | AC2200V                               |
| lor測定可能回路 | 単相2線/3線、三相3線                                                                                                      | 測定機能     | 負荷電流(I)、漏れ電流(Io)、抵抗分漏れ電流(Ior)         |
| 測定方式      | 電流:CTクランプ方式<br>(lorの場合、直接電圧取込み又は非接触電圧位相取込みによる電圧基準での測定)<br>電圧:直接電圧取込コードによる電圧取込み                                    | 測定レンジ    | I、Io:10mA/100mA/60A<br>lor:10mA/100mA |
| 最小分解能     | 0.001mA                                                                                                           | 入力周波数    | 50/60Hz手動切替                           |
| 検波方式      | 平均値整流の実効値換算                                                                                                       | A/D変換方式  | 逐次比較方式                                |
| 表示器       | 最大表示9999カウント、液晶表示、単位記号付                                                                                           | 切替方式     | ロータリースイッチ                             |
| その他機能     | 【オーバーレンジ表示】:OLを表示<br>【データホールド】:「DH」マークが点灯し表示をホールド<br>【電池電圧低下表示】:動作電圧以下の時電池マークが点灯<br>【オートパワーオフ】:電源ON後、約10分で自動的にOFF | 使用回路電圧   | AC500V以下(絶縁電線)                        |
| 使用温湿度範囲   | 0～50℃、85%RH以下<br>(但し結露なきこと)                                                                                       | 保存温湿度範囲  | -10～60℃、80%RH以下<br>(但し結露なきこと)         |

|                                       |                      |     |                        |
|---------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|
| サイズ                                   | 44(W)×24(D)×197(H)mm | 重量  | 約210g                  |
| 電源                                    | 単4電池×3本(付属)          | 付属品 | キャリングケース×2、<br>非接触センサー |
| 非接触で充電部を触らないので安全<br>(感電・短絡防止等)        |                      |     |                        |
| 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型              |                      |     |                        |
| 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 |                      |     |                        |
| 手の平サイズのミニクランプタイプ                      |                      |     |                        |
| 最小分解能0.001mAの高精度測定                    |                      |     |                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.