

品番 : EA710DA

品名 : 接地抵抗計



販売価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	FT3151
測定方式	2電極法(D種測定対応)/ 3電極法(A~D種測定対応)  交流電位差計方式	接地抵抗測定 (測定範囲)	レンジ/表示範囲/許容差  10Ω/0~11.5Ω/±0.25Ω 100Ω/0~115Ω/±2.5Ω 1000Ω/0~1150Ω/±25Ω 測定周波数:575Hz/600Hz 許容差:±10% 測定電流: 2電極法:15mA rms未満 3電極法:3mA rms未満 開放回路電圧:AC50V rms未満
地電圧測定	0~30V 許容差:±3.0% f.s.	使用温湿度範囲	0°C~40°C、80% rh以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10°C~50°C、80% rh以下 (結露しないこと)	使用場所	屋内、屋外(農場を除く※)、 汚染度2、高度2000mまで ※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本(付属)	使用回数	1100回(LR6使用時) 測定条件:30秒測定/30秒休止、 3電極法、575Hz、 補助接地極の抵抗100Ω、 ×1Ωレンジで10Ωを測定
対地間最大定格電圧	AC300V(測定カテゴリII)	機能	測定方式切替(2極法または3極法)、

	予想される過渡過電圧2500 V		測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、 補助接地抵抗(P/C)チェック
過負荷保護	AC250 V 1 分間 (E-S (P)、E-H (C)、端子間)	適合規格	(安全性) 本体/ 測定回路/ プローブ: EN 61010、 EMC:EN61326、 接地抵抗計:EN61557、 JIS C 1304-2002 準拠
サイズ・重量	約164(W)×88(D)×119 (H)mm、 約800g (本体のみ、支持足等の突起含まず)	付属品	補助接地棒(2本セット)×1、 測定コード(ワニ口、黒4m)×1、 測定コード(黄10m、巻取器付)×1、 測定コード(赤20m、巻取器付)×1、 単3形アルカリ乾電池×6、 携帯用ケース×1
防水性能	IP40		
<p>&lt;測定周波数切替ボタン&gt; 高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。</p> <p>3電極法 (A種からD種測定対応) /2電極法 (D種測定対応)</p> <p>JIS規格・EN規格に対応し、0~1150Ωのワイドな測定範囲</p> <p>電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式</p> <p>作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属</p> <p>※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。</p> <p>測定コードは巻き取り器付きで作業時間短縮</p>			

### 代替品

	<p>品番 EA710DA-1</p> <p>コメント 変更点:付属ケース・重量</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.