

品番：EA711GD-11A

品名：ケーブル・ブレーカー探索機



販売価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	PTR620
探索深度	0.3～0.9m(設置状況による)	電源	リチウムポリマー充電電池内蔵
サイズ	送信機: 116×98×24.5mm 受信機: 149×68×22mm	重量	送信機: 150g(電池込) 受信機: 145g(電池込)
オートパワーオフ	送信機: 30分後に自動切 受信機: 5分後に自動切	周波数	33.3KHz
使用温度	-17～50℃(充電時:-10～45℃)	電流	約8mA
使用電圧	0～600VAC/0～300VDC	付属品	送信用アダプタリード、延長ケーブル、 コンセント用ブレード、ワニ口クリップ ×2、USBケーブル×2、充電用アダプ ター、専用ケース
ケーブル探索機の決定版 検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機			
目的線やブレーカーを確実に検出			
端末に対応したブレーカーを瞬時に確認			
断線箇所や短絡箇所も検出できます			
無電圧線から600VACの活線まで対応			
探索範囲最大3m・探索距離最大7Km			

壁や天井裏の隠れた配線の検出
環境ノイズに強いデジタル送受信方式
USB・Cの充電式でいつでもどこでも対応
マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索
クランプ送信で非接触の送受信も実現(※要オプション 非接触送信用クランプG33)
別売の探索用呼び線(EA597GD-30)を使用すれば、高い天井の配管も追えます。
ケースはハードケースでコンパクトになっています。
角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間使用できます。
探索音(ピッ・ピッ・ピッ)をスイッチ一つで消音出来る消音機能搭載です。

代替品

	品番	EA711GD-11B
	コメント	変更点:価格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.