

品番：EA710C-1

品名：接地抵抗計



販売価格	34,800円(税抜)／ 38,280円(税込)			
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2025/07/17 09:31現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0803ページ			



A～D種の接地抵抗測定が可能 アナログメータ直読式

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	PDR302
仕様	本体	測定表示	アナログメータ直読式
動作方式	定電流方式(3電極または2電極法)	交流定電流電源	他励式インバータ出力，電圧約100V，約1kHz
レンジ切換	ダイヤルスイッチ	定電流印加操作	プッシュスイッチ
測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)	0～10/0～100/0～1000Ω	アラーム	約10kΩ以上でランプ点灯
接地抵抗	10/100/1000Ω 確度:最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)	交流電圧	30V 確度:最大目盛値の±2.5% 最大過負荷:60V
確度保証範囲	15℃～35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)	電源	R6P(単3形)×6個(付属)
電池寿命警告	消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅	サイズ	118(W)×55(D)×175(H)mm
重量	約500g	地電圧	0～30V
動作温湿度	0℃～40℃で80%RH(最大)	機能	●補助接地電極抵抗の過大警告LED付

付属品	●テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m) ●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース ●収納バッグ ●取扱説明書	特徴	・指示回路は、位相検波方式の採用により外部ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0～30V)ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより無駄な電池の消費を防止
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能			
測定毎の自己校正が不要			
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付			
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.