

品番：EA723-25

品名：[17-29mm] フレアナット用トルクレンチセット(自己管理用)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0017ページ		



モデルチェンジ内容 26/04/02 ●ケースの色がグレーになりました。(No.57 0993)

#### 仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP71300
スパナサイズ	17・22・24・26・27・29mm	適合フレアナット	1/4" (17mm)・3/8" (22mm)・1/2" (24mm)・1/2" (26mm)・5/8" (27mm)・5/8" (29mm)
トルク値	10・18・42・55・65・75N・m	全長	315(17)~342(29)mm
ハンドル	軸径: φ20mm ルグリップ径: φ21.5mm	重量	ハンドル: 600g 総重量: 1.66kg
材質	スチール		

手元で簡単にトルク値設定が可能です。

トルク精度は従来品に比べて劣ります。

精度が必要な場合はプリセット(単能)型トルクレンチのEA723BK-1~6等をご使用ください。

トルク値の設定は回転部と軸部の数値で設定します。  
(回転部を回すことで0→42→10→18→0→42→10→18と設定)

「UNNLOCK」で目盛設定が可能となります。

LOCK開閉時、穴(穴径φ4mm)にバーなどを差込んで操作できます。

<締め込みトルク値の設定方法>

- 1.トルクレンチ下端のロックネジを緩めて回転ハンドルのロックを解除してください。
- 2.回転ハンドルを回転させ指定の締め込みトルク値まで回し込んで設定してください。10～75N・mの範囲で調整が可能です。回転軸の一目盛は1N・mです。
- 3.例)16N・mに設定する場合  
回転軸側目盛と軸部目盛をそれぞれ10に合わせてください(回転部の10と軸部の10を合わせます)。  
10に合わせましたら、回転軸側の目盛を右回転に6目盛回します(1目盛1N・mですので6目盛で6N・mになります)。

※トルクレンチ本体中央のねじ(樹脂カバー付)はトルク調整部のため、いじらないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.