

品番：EA723JH-22A

品名：8.0- 80N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンチセット



販売価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
カタログ価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TB312TQA
入組数	12	差込角	3/8"
ソケット(6角)	8・10・12・13・14・17mm	ラチェットハンドル	180mm
スピナーハンドル	300mm	エクステンションバー	75・150mm
T型スライドハンドル	200mm	トルクレンチアダプター	トルク測定範囲: 8~80N・m 全長: 75mm 電源: 充電式リチウムポリマー電池 精度: ±4% ・USBケーブル(1m) 付き
最小目盛	0.1N・m	ケースサイズ	外寸: 455(W)×190(D)×60(H)mm 内寸: 455(W)×185(D)×52(H)mm
総重量	3kg		

工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付き

二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセット

差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。

1つのトルクで通常のトルクレンチ2本分の8~80N・mまで対応します。

測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。(トルクレンチアダプター: 8~80N・m)

測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。

Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。

お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。

記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.