

品番 : EA725C-25

品名 : 300mm ノギス(ダブル付/超硬)



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 08:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DVC-30W
最大測定値(mm)	300	最小読取値(mm)	0.02
ジョウ長さ(mm)	60	ダイヤル径	Φ45mm
本体幅	400mm	本体高さ	102mm
最大許容誤差	±0.04mm	材質	本体:ステンレス(シルバー仕上) 測定面:超硬チップ
重量	370g	付属品	●PCケース
用途	外側、内側、段差、深さ測定に		

内・外測定面に超硬チップ付

デプスバー付

バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。

内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

