品番: EA725MB-30

品名:0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ



精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

販売価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)				
カタログ価 格	9,360円(税抜)/10,296円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0751ページ				



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DEI-127		
最小読取値(mm)	0.01	測定範囲(mm)	12.7		
精度(mm)	±0.02	ダイヤル径(mm)	56		
全長(mm)	117	取付軸径	φ8mm		
測定子の長さ	26mm	戻り誤差	10μm		
測定力	1.5N以下	指示誤差	20 μm		
繰返し精密度	10 μ m	奥行	26mm		
電源	CR-2032×1個	付属品	●CR2032(テスト用) ●耳金付蓋		
材質	●本体:スチール ●測定子先端:鋼	重量	140g		
使用条件	使用温度範囲(℃):0-40	注意	全測定範囲行き指示誤差は、量子化 誤差(±1カウント)含みません。		
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良 否、軸の振れ、直角度等の変位測定に				
ホールド、オートオフ機能付(約5分)					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.