

品番：EA725MC-3A

品名：10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ



販売価格	42,200円(税抜)／46,420円(税込)		
カタログ価格	42,200円(税抜)／46,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-18D
測定範囲	10～18mm	広範囲精度	12μm
目量	0.002mm	替ロッド	EA725MC-110～118
替ワッシャー	EA725MC-70	換えロッド	1.0mmとび9本
換えワッシャ	0.5mm1枚	測定子の有効ストローク	0.9mm
測定深さ	95mm	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	5μm	電源	CR2032×1個
サイズ(W×D×H)mm	66×40×273	重量	300g
材質	●本体: スチール ●測定子: 軸受鋼	用途	内径測定用機器
付属品	●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャ ●スパナ ●CR2032(テスト用)	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント) 含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジ ケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意 下さい。

デジタルインジケータを標準装備しています。
デジタル表示で見やすい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.