


品番：EA725MA-22

品名：10mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ



販売価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0751ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-1058SP
ダイヤル径(mm)	φ 58	全長(mm)	112
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	10
目盛仕様	±0～100	取付軸径	φ 8mm
測定子の長さ	21mm	材質	本体:スチール 測定子先端:超硬
戻り誤差	3 μm	測定力	1.5N以下
長針1回転	1mm	1/10回転隣接誤差	10 μm
全測定範囲指示誤差	±20 μm	繰返し精密度	3 μm
重量	190g	付属品	裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に		

目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

検査表付

超硬測定子

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.