品番：EA725MC-7A

品名：50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ

販売価格	40,100円（税抜）／ 44,110円（税込）		
カタログ価格	40,100円（税抜）／44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 （2025/05/05 08:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-160D
測定範囲	50～160㎜	広範囲精度	18μm
目量	0.002㎜	替ロッド	EA725MC-139～150
サブロッド	EA725MC-60	替ワッシャー	EA725MC-71～74
換えロッド	5.0㎜とび12本ｻﾌﾞ1本	換えワッシャ	0.5･1･2･3㎜各1枚
測定子の有効ストローク	1.6㎜	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	6μm	電源	CR2032×1個
サイズ(W×D×H)mm	66×40×340	材質	●本体:スチール ●測定子:ステンレス ●先端:超硬
重量	570g	用途	内径測定用に
付属品	●木箱 ●換えロッドx12 ●サブロッド ●換えワッシャx4 ●CR2032（テスト用）	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
デジタルインジケータを標準装備しています。			

デジタル表示で見やすい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.