品番：EA733B-20

品名：[防水型] 酸素･硫化水素濃度計

販売価格	104,000円（税抜）／ 114,400円（税込）		
カタログ価格	104,000円（税抜）／114,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/18 17:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0782ページ		

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOS-353 II
対象ガス	酸素･硫化水素	サイズ	70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
重量	82g(電池含)	検知範囲	酸素：0～25.0vol%(25.1～50.0vol%) 硫化水素：0～30.0ppm(30.1～100.0ppm)
分解能	酸素：0.1vol% 硫化水素：0～35.0ppm：0.1ppm、35.1～100ppm：0.5ppm	指示精度	酸素：±0.1vol% 硫化水素：±1.5ppm以内
警報設定値	酸素：19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目) 硫化水素：10ppm(1段目)、15ppm(2段目)	電源	単4電池×1本（付属）
防水防塵性能	IP54相当	使用可能時間	約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知原理	酸素：ガルバニ電池式 硫化水素：定電位電解式	ガス採取方式	拡散式
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動（自動復帰式）	使用温湿度範囲	−10～+40℃、30～85%RH（但し、結露なきこと）

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。
太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。

暑さ指数（WBGT値）表示機能を搭載
下水道、タンク、地下ピット等作業時の酸欠・中毒事故防止に
ポケットサイズの装着型ガス検知器（酸素／硫化水素）
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
作業員の酸欠、硫化水素中毒防止に
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.