品番: EA733AH-5

品名:[防水型]酸素·一酸化炭素濃度計



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)				
カタログ価 格	104,000円(税抜)/114,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 14:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0781ページ				





仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOC-353 II
対象ガス	酸素、一酸化炭素	サイズ	70(W)×24(D)×62.5(H)mm
重量	約82g(電池含む)	検知範囲	酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%) 一酸化炭素:0~300ppm (301~2000ppm)
分解能	(酸素)0.1vol% (一酸化炭素)0~350ppm:1ppm 350~2000ppm:5ppm	指示精度	酸素:±0.5vol% 一酸化炭素:±30ppm
警報設定値	酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2 段目) 一酸化炭素:50ppm(1段目)、 150ppm(2段目)	電源	単4電池×1本(付属)
防水防塵性能	IP54相当	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
連続使用時間	約5000時間(無警報時、25℃の場合)	付属品	安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)

酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。

暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載

土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に

ポケットサイズの装着型ガス検知器(一酸化炭素)

ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.