


品番：EA742HB-10A

品名：[熱電対]温度データロガー



販売価格	49,400円(税抜)／ 54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜)／ 54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/17 11:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5021+LR9691
測定範囲(2ch)	−40〜+800℃ (本体)、−40〜250℃ (付属センサー)	分解能	0.1℃(-40.0〜200.0℃)
記録間隔	1〜30秒、1〜60分、15設定	確度	-40.0℃〜200.0℃にて:±0.1%rdg. ±0.5℃(23℃ ±5℃において) -40℃〜800℃にて:±0.2%rdg. ±1℃(23℃ ±5℃において)
記憶容量	瞬時値記録: 60,000データ/ch 統計値記録: 15,000データ/ch	サイズ	79(W)×37(D)×60(H)mm
重量	160g	使用可能範囲	0〜50℃、80%RH以下
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録	電源	単3電池×2本(付属)
精度	本体:±1℃(−40〜800℃)、センサー: ±1.5℃(−40〜200℃)	測定間隔	1/2/5/10/15/20/30s、 1/2/5/10/15/20/30/60min
付属品	熱電対センサー用コネクター×2 熱電対センサー(2m)×2		
データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。			

記録方法	ワнтаイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワнтаイム記録にて)	その他機能	常に1回前の記録データをバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信	電池寿命	約1年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約1か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ			
一目で分かりやすい2チャンネル表示			
記録を停止しないでPCにデータ転送可能			
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)			
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)			
電池がなくなっても測定データは消えません			
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA742HB-10B
	コメント	同仕様(メ-カーセット品→エスコセット品)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.