


品番：EA742JA-1A

品名：データロガー温度計セット



販売価格	73,200円(税抜)／80,520円(税込)			
カタログ価格	73,200円(税抜)／80,520円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 04:35現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CT-05SD※ESCOオリジナルセット品
仕様	本体+センサー2本+アルミケース	セット内容	・データロガー温度計(EA742JA)×1個 ・空調用温度センサー(EA701BA-61)×1個 ・表面用温度センサー(EA701BA-62)×1個 ・アルミケース(鍵付)
チャンネル数	・4チャンネル、K、J、T、E、R、S熱電対:4チャンネルまで ・白金測温抵抗体100Ω:2チャンネルまで	適応センサー	・K、J、T、E、R、S熱電対 ・白金測温抵抗体100Ω ・EA701BA-61～67(-61、-62のみ付属)
測定範囲	・(熱電対)K:−100～1300℃ ・(Pt100Ω)−199.9～850℃ ・空調用温度センサー:−40～300℃ ・表面用温度センサー:−40～500℃	分解能	(熱電対) ・K:0.1℃(−100～999.9℃) (Pt100Ω) ・0.1℃
精度	(熱電対) ・K:±(0.4%+1℃)(−100.0～−50.1℃) ・±(0.4%+0.5℃)(−50.0～999.9℃) ・±(0.4%+1℃)(1000～1300℃) (Pt100Ω) ・±(0.4%+1℃)	表示	4桁液晶表示
サンプリングタイム	1、2、5、10、30、60、120、300、600、	センサー精度	K熱電対 class 2

	1800、3600秒より任意に設定可能		
使用温室度	0～±50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)	保存温室度	-20℃～+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
サイズ	・本体:68(W)×45(D)×177(H)mm ・空調用温度センサー:φ3.2×150mm(先端) ・表面用温度センサー:φ13×16mm(先端) ・ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm	重量	・本体:約380g(電池含む) ・ケース:1.7kg
電源	単3電池×6本(テスト電池付属)またはACアダプター(別売)	電池寿命	・通常測定時:約160時間 ・データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
機能	・温度測定(熱電対:4ch、白金測温抵抗体:2ch) ・T₁-T₂演算 ・データホールド ・最大/最小値表示 ・グリーンバックライト ・SDカード記録 ・データロガー ・オートパワーオフ(10分/解除可能)	付属品	・取扱説明書(保証書付)
校正	可(ISO/IEC17025校正可)		

4点の同時温度測定ができます。

RS232出力端子付

SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1～16GB)をお買い求め下さい。

本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できる所以本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。

代替品

	品番	EA742JA-1B
	コメント	ワタソ・ケース品番が変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.