

品番：EA757ZA-14C

品名：5- 730m/X6 レーザー距離計



販売価格	36,000円(税抜)／ 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/03 22:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	COOLSHOT 20i GII
測定範囲	5～730m (6～800yd)	倍率(倍)	6
対物レンズ径	20mm	測定精度	±1m/yd(100m/yd未満) ±2m/yd(100m/yd以上)
レーザークラス	1M	電源	CR2リチウム電池×1本(付属)
サイズ	37(W)×91(D)×73(H)mm	重量	約130g(電池を除く)
付属品	ケース・電池	実視界	6.0°
ひとみ径	3.3mm	アイレリーフ	16.7mm
防水構造	生活防水	防塵・防水性	JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。

軽くて携帯しやすい約130g の軽量ボディ。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。

また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。

オートパワーオフ機能付(約8秒)
“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。
競技で使える直線モードと打つべき距離の目安を表示するGモードがワンプッシュで簡単切り替え可能

近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」
「連続測定」と「単発測定」の2種類の測定機能を搭載
連続測定機能は、ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能
単発測定機能は、測定エラー時に測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨に濡れても安心の生活防水構造
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番	EA757ZA-14D
	コメント	測れたことを振動で知らせる機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.