

品番：EA742HL-10A

品名：カビ指数計(ワイヤレス/温湿度センサ付)



販売価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
仕様	本体+センサー	測定範囲 (温度:1ch、湿度:1ch)	温度:−40〜80℃、 湿度:0〜100%RH、 カビ指数:0〜200
分解能	0.1℃/0.1%RH	精度	温度:±0.5℃、 湿度:±3%RH
記録容量	最大500,000データ	使用可能範囲	−20〜60℃、80%RH以下
電源	単3電池×2本(付属)	サイズ	85(W)×31(D)×61(H)mm
重量	95g	表示内容	カビ指数 (0〜200)、発育予測 (5段階)、温度、湿度
測定間隔	0.5/1/2/5/10/20/30秒、 1/2/5/10/20/30/60分	その他機能	測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値表示、警報出力、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
連続使用時間	約3.5ヶ月(記録間隔1分、Bluetooth OFF) 約20日(記録間隔1秒、Bluetooth ON)	チャンネル数	温度・湿度入力:各1ch (温湿度センサ専用)
付属品	CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定		

	ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1、接続ケーブル（1.5m）	
カビの発生しやすさを数値化、Bluetooth無線通信で、データの端末収集と一括管理が可能に(各端末はWindows、AndroidTMのみ対応)		
±3%RHの高精度湿度センサ		
「カビ指数」を測定表示、さらにカビの発育予測を表示		
カビ指数、発育予測の他に温度、湿度の測定が可能		
設置スペースを気にしない小型1ch（温度/湿度 各1ch入力）		
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収		
3WAY電源（ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源）		
記憶容量 1chあたり50万データ		
無線（ワイヤレス）なので、高い場所や広い敷地内に点在しているデータの回収に役立ちます。		
警報出力を搭載。 設定した範囲から値が外れた場合に「ALARM」が表示されます。		
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

代替品

	品番	EA742HL-1
	コメント	本体のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.