品番: EA755CB-31

品名:x10~x220 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)



販売価格	154,000円 (税抜)/169,400円(税込)				
カタログ価 格	154,000円(税抜)/169,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 08:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					























立体物の深さを測る深さ測定機能(DPQ)など最新機能フル装備、ワイヤレス(WiFi)使用が可能な500万画素モデルDino-Lite

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAF7915MZT
シリーズ	Dino-Lite Edge	倍率	約10~220倍
視野	約500万画素	光源	LED8個
電源	USBバスパワー	サイズ	φ34×115mm
重量	約97g(本体のみ)	機能	深度取得機能、超深度撮影機能、拡大 ダイナミックレンジ機能、フレキシブル LEDコントロール機能、自動倍率読み 取り機能
ケーブル長	約1.8m	付属品	キャップ(7種類)、Type-B -Type-C ケーブル、Type-B -Type-Aケーブル、 キャリブレーションシート(CS41)、収納 袋、ケーブルバンド

WiFi接続モジュールを使用することで、ワイヤレス(EA755CB-51)接続可能なモデルです。(最大10台まで同時接続可能)

深度取得機能:深さを測定したい2点間のそれぞれに焦点を合した時の、深さ方向の距離が画面上に表示されます。

拡大ダイナミックレンジ機能:明暗の差が大きかったり反射光が入っている対象物の場合、暗部のつぶれや白とびを抑え、ダイナミックレンジ

を拡大し細部まで再現された自然な画像が得られます。

フレキシブルLEDコントロール機能:自在なライティングで対象物の陰影を際立たせることが出来ます

自動倍率読み取り機能: 倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。測定の精度や効率が向上します。

超深度撮影機能:表面がでこぼこしていたり突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られます。

高機能ソフトは無料で、接続していればどのディバイスでも使用可能ですので、一台のDino-Liteを社内で共有することも出来ます。

乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能な偏光フィルター付

静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。

非接触で観察・撮影が可能です。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。 (※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

Windows7/8/10、Mac OSX10.14以降対応可能(EDOF/EDR/DPQは制御不可です)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.