品番: EA755CB-32

品名:x10~x220 マイクロスコープ(偏光付)



販売価格	198,000円 (税抜)/ 217,800円(税込)				
カタログ価 格	198,000円(税抜)/217,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 08:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					























立体物の深さを測る深さ測定機能(DPQ)を搭載した800万画素フルスペックDino-Lite

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAF4915ZT
シリーズ	Dino-Lite Edge	倍率	約10~220倍
視野	約800万画素	光源	LED8個
電源	USBバスパワー	サイズ	φ33×130mm
重量	約120g	機能	深度取得機能、超深度撮影機能、拡大 ダイナミックレンジ機能、強化フレキシ ブルLEDコントロール機能、偏光機能、 自動倍率読み取り機能
ケーブル長	約1.8m	付属品	キャップ(7種類)、Type-B -Type-C ケーブル、Type-B -Type-Aケーブル、 キャリブレーションシート(CS41)、収納 袋、ケーブルバンド

約800万画素、4Kセンサーによる超高画質の観察、撮影が可能です。

深度取得機能:深さを測定したい2点間のそれぞれに焦点を合した時の、深さ方向の距離が画面上に表示されます。

拡大ダイナミックレンジ機能:明暗の差が大きかったり反射光が入っている対象物の場合、暗部のつぶれや白とびを抑え、ダイナミックレンジ

を拡大し細部まで再現された自然な画像が得られます。

強化フレキシブルLEDコントロール機能:対象物の特徴や形状に応じた自在なライティングにより、陰影を際立たせたり、立体感を出したりすることが出来ます。

自動倍率読み取り機能: 倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。測定の精度や効率が向上します。

超深度撮影機能:表面がでこぼこしていたり突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られます。

高機能ソフトは無料で、接続していればどのディバイスでも使用可能ですので、一台のDino-Liteを社内で共有することも出来ます。

乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能な偏光フィルター付

静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。

非接触で観察・撮影が可能です。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。 (※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

Windows10/11対応可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.