

品番：EA759GA-79H

品名：[3250万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 272,000円(税抜)／299,200円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 272,000円(税抜)／299,200円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/26 19:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|         |                                                                              |            |                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| メーカー    | キヤノン (Canon)                                                                 | 型番         | EOS90D                                      |
| 商品構成    | EOS 90D(ボディ)+EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM(レンズ)                               | 付属品        | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ワイドストラップ               |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント                                                                   | 有効画素数      | 約3250万画素                                    |
| 液晶サイズ   | ワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター                                                         | 動画撮影       | 4K(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720)  |
| 撮像素子    | 形式:CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)、<br>アスペクト比:3:2、<br>ダスト除去機能:自動、手動、ダストデリートデータ付加 | 記録媒体       | SD／SDHC※／SDXC※メモリーカード<br>※UHS-II、UHS-Iカード対応 |
| 使用電池    | バッテリーパック(旧EA759GB-88)                                                        | サイズ        | 140.7(W)×76.8(D)×104.8(H)mm                 |
| 重量      | 約701g(バッテリー、カードを含む) /<br>約619g(本体のみ)                                         | ファインダー     | ペンタプリズム使用、アイレベル式                            |
| 機能      | ライブビュー撮影/ストロボ内蔵/4K動画撮影/Wi-fi/タッチパネルなど                                        | 方式         | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式                   |
| 測距点     | クロス測距点:最大45点                                                                 | 測距輝度範囲     | EV-3～18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)     |
| フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)                                            | 測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選      |

|                                                                                                                                                                 |                                                |           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                |           | 択)、ラージゾーンAF (ゾーン任意選<br>択)、自動選択AF                     |
| 測距点自動選択条件                                                                                                                                                       | 色の情報で測距点の自動選択が可能                               | AIサーボAF特性 | カスタム機能により、被写体追従特性、<br>速度変化に対する追従性、測距点乗り<br>移り特性が設定可能 |
| AF微調整                                                                                                                                                           | AFマイクロアジャストメントにより対応<br>(全レンズ一律調整、レンズごとに調<br>整) | AF補助光     | 内蔵ストロボ間欠発光方式、有効距<br>離: 約4.0m以内                       |
| [レンズ仕様]                                                                                                                                                         |                                                |           |                                                      |
| 画角 (水平・垂直・対角<br>線)                                                                                                                                              | 64°30'~9°30'、45°30'~6°20'、74°<br>20'~11°30'    | レンズ構成     | 12群16枚                                               |
| 絞り羽根枚数                                                                                                                                                          | 7枚                                             | 最小絞り      | 22~36                                                |
| 最短撮影距離                                                                                                                                                          | 0.39m                                          | 最大撮影倍率    | 0.28倍                                                |
| フィルター径                                                                                                                                                          | 67mm                                           | 最大径×長さ    | 77.4mm×96.0mm                                        |
| 質量                                                                                                                                                              | 約515g                                          | 手ブレ補正効果   | 約4.0段分 (CIPAガイドライン準拠)                                |
| デュアルピクセルCMOS AFを搭載した、約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーを採用                                                                                                                |                                                |           |                                                      |
| 約3250万画素もの大容量データを高速で高画質な画像に変換する処理能力、最高約11コマ／秒 (ライブビュー撮影、AF固定時) の高速連<br>写、常用ISO感度25600を達成するノイズ低減処理、撮影時のデジタルレンズオプティマイザ、デュアルピクセルCMOS AFが可能な4K動画<br>撮影などの機能を実現しました。 |                                                |           |                                                      |
| 幅広い被写体を捕捉するオールクロス45点AFセンサーを搭載。測距点をファインダー内で広範囲かつ高密度に配列。思い通りの構図で撮<br>影できます。                                                                                       |                                                |           |                                                      |
| 新たに約22万画素RGB+IR (赤外線) 測光センサーを採用。被写体の動きにAFフレームが連動するEOS iTR AFとも連携します。高画素化に<br>より顔検知が可能となり、人物の検知性能が向上しました。                                                        |                                                |           |                                                      |
| マルチコントローラーも新たに配置。ファインダー撮影時も、ライブビュー撮影時も快適に操作可能。AFフレームの選択や瞳AFでのフレームの<br>移動、MENU画面での項目切り替えなど、柔軟にカスタマイズできます。                                                        |                                                |           |                                                      |
| 屋外の日中でも視認しやすい高精細な液晶モニターを採用。静電容量方式のタッチパネルを搭載し、スマホのように画面に触れるだけで、AF<br>やレリーズはもちろん、さまざまな設定が可能です。再生時は、拡大・縮小、画像送り、カメラ内現像なども直感操作で行えます。                                 |                                                |           |                                                      |
| セット内容                                                                                                                                                           | 本体、レンズ(18~135mm F3.5~5.<br>6)                  |           |                                                      |

代替品

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>品番</b> EA759GA-79K<br><b>コメント</b> サイズ:132(W)x91.7(D)x90.4(H)mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.

