

品番：EA759GA-160A

品名：耐衝撃耐寒防水デジタルカメラ(保護フィルム+SDカード)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 75,500円(税抜)／83,050円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 75,500円(税抜)／83,050円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/10 06:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|           |                                                                                     |             |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| メーカー      | ペンタックスリコー                                                                           | 型番          | E-ORG/WG-7BKSET                                       |
| 〈セット内容〉   | デジタルカメラ本体<br>専用液晶保護フィルム<br>SDカード(32GB)                                              | 有効画素数       | 約2000万画素                                              |
| 光学ズーム     | 5倍                                                                                  | 焦点距離        | 約28～140mm(35mm換算)                                     |
| 液晶サイズ     | 3.0型(アスペクト比3:2)                                                                     | 手ぶれ補正       | 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)                           |
| ムービー撮影    | 4K、1920、1280                                                                        | 記録媒体        | 内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC /SDXCメモリーカード<br>FlashAirカード(別売) |
| 使用バッテリー   | 専用充電式バッテリー:EA759GB-6<br>(旧品番EA759GD-22)                                             | サイズ         | 118.2(W)×33.1(D)×65.5(H)mm                            |
| 重量        | 約246g(電池、SDメモリーカード含む)                                                               | 防水/防塵性能     | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級                                   |
| 付属品       | 充電式バッテリー (EA759GB-6)、<br>USB電源アダプター、電源プラグ、USB<br>ケーブル I-USB173、ハンドストラップ、<br>マクロスタンド | レンズ         | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)                            |
| デジタルズーム倍率 | 約8.1倍                                                                               | インテリジェントズーム | 10M時:約7倍、640時:約40.5倍<br>(光学ズームとあわせたズーム倍率)             |
|           |                                                                                     |             |                                                       |

|          |                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF方式     | 9点マルチ/スポット/自動追尾                                                                                                                                                           | 撮影距離範囲      | 【レンズ先端から】<br>標準:0.5m〜∞ (ズーム全域)<br>マクロ:0.1〜0.6m (ズーム全域)<br>1cmマクロ:0.01〜0.3m (ズーム域の中間部)<br>無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可                           |
| 撮像素子     | 1/2.3型 CMOS                                                                                                                                                               | 感度 (標準出力感度) | オート、マニュアル (ISO 125〜6400)                                                                                                                     |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯 (D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル                                                                                                               | 測光方式        | 分割測光、中央重点測光、スポット測光                                                                                                                           |
| 露出補正     | ±2EV (1/3EVステップ)                                                                                                                                                          | 撮影モード       | オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメイド、マーメイドムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、花火、高感度、CALS、グリーン、被写界深度合成 |
| 顔検出      | 最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出                                                                                                                     | ペット検出       | 1匹 (オート)                                                                                                                                     |
| 再生モード    | スライドショー、回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター (白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転 | シャッタースピード   | 1/4000〜1/4秒 (メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒 (夜景モード)                                                                                             |
| 内蔵フラッシュ  | 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減<br>調光範囲:ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において)<br>テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において)                                                              | ドライブモード     | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット                                                                                                  |
| 電池寿命     | 静止画撮影:約340枚<br>再生時間:約260分<br>(専用バッテリー使用)                                                                                                                                  | 外部インターフェイス  | USB3.0 (Type-C)、HDMI出力端子 (タイプ D)                                                                                                             |
| 対応言語     | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語 (繁体字・簡体字)                                                | GPS         | GPS、GLONASS、QZSS (みちびき) + SBAS<br>GPS 表示モード: LAT/LON、UTM、MGRS<br>GPS ロック、GPS 自動時計補正、GPS ログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影                                  |
| 電子コンパス   | コンパス表示: 方位、度数、方位 度数、                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                    |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                    | コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 |  |
| 液晶保護フィルム、SDカード付                                                                                                                                                                    |                   |  |
| 水深20mで連続2時間の水中撮影に耐える本格防水性能、2.1mの耐衝撃性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能に加え、100kgまでの重さに耐える耐荷重構造                                                                                                      |                   |  |
| 有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。<br>アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。<br>リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。                                             |                   |  |
| 指かかりの良いグリップ形状、新設されたモードダイヤル、グローブ着用時の操作性にも配慮したデザインの強靱なボディは、本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒、耐荷重性能を兼ね備えた本格アウトドア設計。                                                                                      |                   |  |
| 明るさ調整が容易に行えるアウトドアモニターと合わせ、天候を気にせず快適な撮影を楽しむことができます。                                                                                                                                 |                   |  |
| 高性能GPSも内蔵。撮影画像に記録される位置情報を地図と連携させたり、移動したルートをログで残してパソコン上で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。                                                                                                    |                   |  |
| 高精細・高感度な裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンで、ノイズを抑えた高画質画像を実現。広角約28mm（35ミリ判換算）からの光学5倍ズームレンズで、さまざまな撮影シーンを幅広くカバーします。<br>Full HD映像の4倍のきめ細やかさで記録できる4K動画にも対応しています。                             |                   |  |
| レンズ外周に光量調整のできる6灯のLEDライトを搭載。<br>被写体全体を明るく照らしたり、部分点灯させることで立体感のあるマクロ撮影を楽しむことが可能です。                                                                                                    |                   |  |
| モードダイヤルの搭載で、撮影モードの切り替え操作が可能。間隔を広くした背面のボタンや縦型のズームボタンにより、操作性が向上しています。                                                                                                                |                   |  |
| PCと接続することでWebカメラとして使用可能※。<br>最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能やリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も鮮明な映像で共有できます。                                                                                          |                   |  |
| 耐衝撃性を高めたタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALSモード」を選ぶのもダイヤルを回すだけの手軽さ。リングライトを点灯することで、コンクリートのクラックなどの細かなものまで、鮮明に撮影できます。                                                         |                   |  |
| ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。                                                                                                                             |                   |  |
| ※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。                                                                                                             |                   |  |
| 【注意事項】<br>・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。<br>・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した（上手に貼れなかった）等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。 |                   |  |

代替品

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA759GA-178G</div> <div>コメント有効画素数:1600万画素</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

