

品番：EA764BB-123

品名：1 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ /ブルー)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



品名	規格	長さ	色	価格
LANケーブル	CAT7A	1m	ブルー	2,960円
LANケーブル	CAT7A	3m	ブルー	3,256円
LANケーブル	CAT7A	5m	ブルー	3,552円
LANケーブル	CAT7A	10m	ブルー	4,248円
LANケーブル	CAT7A	15m	ブルー	4,544円
LANケーブル	CAT7A	20m	ブルー	4,840円
LANケーブル	CAT7A	25m	ブルー	5,136円
LANケーブル	CAT7A	30m	ブルー	5,432円
LANケーブル	CAT7A	35m	ブルー	5,728円
LANケーブル	CAT7A	40m	ブルー	6,024円
LANケーブル	CAT7A	45m	ブルー	6,320円
LANケーブル	CAT7A	50m	ブルー	6,616円
LANケーブル	CAT7A	55m	ブルー	6,912円
LANケーブル	CAT7A	60m	ブルー	7,208円
LANケーブル	CAT7A	65m	ブルー	7,504円
LANケーブル	CAT7A	70m	ブルー	7,800円
LANケーブル	CAT7A	75m	ブルー	8,096円
LANケーブル	CAT7A	80m	ブルー	8,392円
LANケーブル	CAT7A	85m	ブルー	8,688円
LANケーブル	CAT7A	90m	ブルー	8,984円
LANケーブル	CAT7A	95m	ブルー	9,280円
LANケーブル	CAT7A	100m	ブルー	9,576円



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7A-01BL
カラー	ブルー	ケーブル構造	二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線
ケーブル長	1m	ケーブル直径	8mm
コネクタ形状	RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T) 適合

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.