品番: EA764BB-266A

品名:7 m LANケ-ブル(CAT6/つめ折れ防止/ブル-)



販売価格	2,780円 (税抜)/3,058円(税込)				
カタログ価 格	2,780円(税抜)/3,058円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 20:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1950ページ				















仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-07BLN
カテゴリー	6準拠	コネクター形状	RJ-45
長さ(m)	7	カラー	ブルー
直径	6.4mm	ケーブル構造	単線仕様(23AWG)、ストレート結線
通信速度	1Gbps	ケーブル芯数	8芯(4P)
検査	100%導通検査		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。

※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.