





品番：EA764BR-3

品名：モジュラープラグ (Cat5E/レバー折防止/10コ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,780円(税抜)／1,958円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,780円(税抜)／1,958円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2025/10/03 07:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1960ページ                       |      |   |



| 品名       | 規格    | 材質  | 色  | 長さ    | 重量   | 入数  |
|----------|-------|-----|----|-------|------|-----|
| モジュラープラグ | Cat5E | ABS | 透明 | 100mm | 0.1g | 10個 |

仕様

|                                                                                |                  |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| メーカー                                                                           | パンドウイト (PANDUIT) | 型番       | MP588-L         |
| 適用導線径                                                                          | AWG24の単線および撚り線   | 適用ケーブル外径 | φ 4.83mm～6.35mm |
| プラグ形状                                                                          | RJ45             | 使用温度     | －10～60℃         |
| 保管温度                                                                           | －40～70℃          | 入数       | 10個             |
| カテゴリ5Eモジュラープラグ                                                                 |                  |          |                 |
| CAT5EのLANケーブルをお使い下さい。                                                          |                  |          |                 |
| 両側からケーブルを保持する独特の構造です。                                                          |                  |          |                 |
| ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。                                                  |                  |          |                 |
| 一般的な4ペア24-26AWG100オーム、最大導体絶縁体直径1.02mm(0.040インチ)の非シールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。 |                  |          |                 |
| 簡単な成端方式であるため、ロードバーが不要                                                          |                  |          |                 |
| ガイドに沿って、導体を簡単に挿入及び成端できます。                                                      |                  |          |                 |
| 引っ掛け防止構造                                                                       |                  |          |                 |
| <レバー折れ防止ツメ(特許取得済み)><br>破損が防止され取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加・変更の時間を節約し信頼を提供   |                  |          |                 |
| <頑丈な構造>                                                                        |                  |          |                 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.