

品番：EA776AE-3A

品名：ペーハー計/導電率計



販売価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0764ページ		



#### 仕様

メーカー	ハンナインストルメンツ	型番	HI98129N
測定範囲	pH:0.00~14.00pH ※本体表示は-2.00~16.00pH EC:0~3999 $\mu$ S/cm TDS:0~2000mg/L 温度:-5.0~50.0 $^{\circ}$ C ※本体表示は-5.0~60.0 $^{\circ}$ C	分解能	pH:0.01pH EC:1 $\mu$ S/cm TDS:1ppm 温度:0.1 $^{\circ}$ C
精度	pH:±0.05 EC/TDS:±2%FS 温度:±0.5 $^{\circ}$ C	温度補償	自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/ $^{\circ}$ Cで設定可能)
TDS換算率	0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)	電源	LR-44ボタン電池×4個(付属)
連続使用時間	約100時間の継続使用が可能	サイズ	163×40×26mm
重量	100g	pH校正	自動で1点または2点校正
EC/TDS校正	自動で1点校正	使用外部環境	0~50 $^{\circ}$ C(相対湿度100%以下)
使用可能な標準液	設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)	オートパワーオフ	8分
付属品	・電極保護キャップ ・pH7.01&4.01標準液 各1袋 ・EC&TDS標準液 各1袋/電極洗浄液 &電極保存液 各1袋	用途	排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、

・電極交換用スティック  
・日本語取扱説明書他

池や湧水の検査、環境調査、温泉の水  
質チェック、印刷業界の湿し水管理な  
ど

日常防水型

pH/EC/TDS/°Cをこれ1本で

電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)

読み取り値を固定できるホールド機能

電池残量が少なくなると画面上でお知らせ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.