


品番 : EA780K-2SA

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 56,300円(税抜)／61,930円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 56,300円(税抜)／61,930円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/20 10:06現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0726ページ                      |      |    |



## 仕様

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| メーカー     | ムラテックKDS                                       | 型番       | ATL-23RSA                              |
| 仕様       | セット(三脚・受光器付)                                   | ライン      | 垂直・水平・地墨点                              |
| 使用距離     | 屋内モード:約10m、<br>屋外モード:約25m(受光器使用時)              | 指示精度     | ±1mm/10m                               |
| 線幅       | 約2mm/5m  | 自動補正範囲   | ±4°                                    |
| 波長       | ライン:635nm、地墨点:650nm                            | レーザー出力   | 1mW以下(クラス:1M)                          |
| 防塵・防滴    | IP54   | 電源       | 単3電池×3本(付属)                            |
| サイズ      | 98(W)×100(D)×160(H)mm                          | 重量       | 800g                                   |
| 光源       | 可視光半導体レーザー                                     | レーザー色    | レッド                                    |
| 制動方式     | ジンバル式(磁気制動方式)                                  | 傾斜アラーム   | 約±4°以上でレーザー光点滅                         |
| 微調整範囲    | 360°、全周にわたって微調整可                               | 連続使用時間   | 連続約18時間                                |
| 水平ライン照射角 | 約120°  | たちライン照射角 | 約135°                                  |
| 動作温度範囲   | -10°C～+40°C                                    | 付属品      | 収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書         |
| 受光器      | 測定範囲:1.5m～25m<br>表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) | 三脚       | 取付けねじ:5/8"、<br>全高:1745mm、<br>昇降幅:330mm |

中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ  
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内  
電源:9V電池(付属)  
連続使用時間:約30時間  
オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)  
防塵・防滴:IP56  
レシーバークランプ付  
赤色レーザー専用

収納長:655mm  
重量:1.3kg

レーザークラス1M(JIS C 6802)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.