


品番 : EA764BY-38C

品名 : 171.5x 83.6x30mm [8ポート]スイッチングハブ



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Giga対応8ポートスイッチ(金属筐体/電源内蔵)

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G08MN4-HJW
ポート数	8	規格	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	電源	AC100~240V±10% 50/60Hz
サイズ	約171.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm (本体のみ)	重量	約420g(本体のみ)
付属品	専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。	筐体材質	メタル
伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)、 100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)	消費電力	3.4W(最大)
カラー	ホワイト	設置方法	水平設置、壁掛け(壁掛け用穴あり)、マグネット

適合規格	VCCI ClassB	コネクター形状	RJ-45×8
適合ケーブル	1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上	パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
最大パケット転送能力	11.9Mpps	スイッチング方式	ストア&フォワード
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
バッファメモリー	512Kbytes(各ポートに動的割り当て)	スイッチングファブリック	16.0Gbps
MACアドレス登録数	8,192件(全ポート合計)	発熱量	約12.3kJ/h(最大)
省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)	エネルギー消費効率	0.5W/Gbps
最大実効伝送速度	8.0Gbps	測定時のポート速度	1Gbps
動作時環境条件	温度:0°C~50°C、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)	保管時環境条件	温度:-40°C~70°C、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF	25°C:750,000時間、50°C:287,000時間		
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。			
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。			
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。 それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。			
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。 長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。			
ループ検知機能を搭載しています。 LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。			
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。			
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50°C」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。			
本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。 さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。			
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.