

品番 : EA770TB-21

品名 : O₂ 燃焼排ガス分析計



販売価格	319,000円(税抜)／350,900円(税込)		
カタログ価格	319,000円(税抜)／350,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0767ページ		



O₂(酸素)以外のオプションについては、本体ご注文時にメーカー側で設定する必要がある為、購入後にセンサーのみを購入して頂いても測定できません

仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0632 3340 (testo 340)
仕様	本体	演算機能	燃焼効率、排ガス損失、排ガス露点温度、排ガスCO ₂
測定対象	O ₂ (標準)、CO、COlow、NO、NOlow、NO ₂ 、SO ₂ (O ₂ 以外のオプションについては、本体ご注文時にメーカー側で設定する必要がある為、購入後にセンサーのみを購入して頂いても測定できません)	測定範囲	O ₂ :0～25Vol.% CO(H ₂ 補償付):0～10.000ppm Colow(H ₂ 補償付):0～500ppm NO:0～4.000ppm NOlow:0～300ppm NO ₂ :0～500ppm SO ₂ :0～5.000ppm 温度:-40～+1.200°C 差圧(レンジ1):-40～+40hPa 差圧(レンジ2):-200～200hPa 絶対圧:600～+1.150hPa
分解能	O ₂ :0.01Vol.% CO(H ₂ 補償付):1ppm Colow(H ₂ 補償付):0.1ppm NO:1ppm NOlow:0.1ppm NO ₂ :0.1ppm SO ₂ :1ppm 温度:0.1°C 差圧(レンジ1):0.01hPa	精度±1 digit	O ₂ :±0.2Vol.% CO(H ₂ 補償付):±10ppmまたは測定値の±10%(0～200ppm) ±20ppmまたは測定値の±5% (201～2.000ppm) Colow(H ₂ 補償付):±2ppm(0～39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲) NO:±5ppm(0～99ppm)測定値の±5%(100～1.999ppm)測定値の±5%

	差圧(レンジ2):0.1hPa 絶対圧:1hPa		±10%(2.000~4.000ppm) NOlow:±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲) NO2:±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲) SO2:±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲) 温度:±0.5°C(0~+99°C)測定値の±0.5%(その他の範囲) 差圧(レンジ1):±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲) 差圧(レンジ2):±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲) 絶対圧:±10hPa
ディスプレイ	白黒、4段階調整	電源	リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ	103(W)×65(D)×283(H)mm	重量	960g
付属品	O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書	メモリ容量	最大100フォルダ フォルダ当り:最大10ロケーション ロケーション当り:最大200ログ(最大ログ数はフォルダまたはロケーションの数による)
保護等級	IP40	ディスプレイサイズ	160×240pixel
保管温度	-20~50°C	動作温度	-5~50°C
材質	プラスティック	バッテリー保管温度	±0~35°C
バッテリー寿命	6時間以上 (ポンプ:オン、ディスプレイライト:オフ、温度:20°C)	バッテリー充電時間	約5~6時間
ポンプ性能	プローブ先端部の最大正圧: +50mbar プローブ先端部の最大負圧:-200mbar	初期化とゼロ調整時間	30秒
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。(ただし、オプションについては本体ご購入時にTEL.06-6532-6226までご連絡お願い致します。)			
各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コーチェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適しています。			
測定には本体の他にACアダプタ(EA770TB-12)(別売)と排ガスプローブ(EA770TB-37~-40)(別売)が必要です。			
CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応			
高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能			
産業向けの設計			
PCやノートパソコンでの測定データ管理			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.