品番: EA809BE-30F

品名:100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	39,700円 (税抜)/ 43,670円(税込)				
カタログ価 格	39,700円(税抜)/43,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 18:17現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ					











仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	<セット内容>	 ●ディスクグラインダー×1 ●切断砥石×10枚(φ105×1mm) ●フレキシブル砥石×5枚 (φ100×3mm/#36) ●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品) ●サイドハンドル×1 ●スパナ×1 ●フィルタ×1 ●オイルガード×1 ●ケース×1

<本体仕様>

- ●砥石サイズ… φ 100×穴径15mm
- ●スピンドル径…M10×1.5
- ●最大出力…1600W
- ●回転数…2,800~10,000rpm
- ●電源…100V·1050W·12A
- ●コード長…2心 2.5m
- ●サイズ…309×56×60(H)mm
- ●重量…1.8kg
- ●モーター…ACブラシレスモーター
- ●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
- ●電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
- ●モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
- ●二重絶縁、無段変速、再起動防止、回転復帰制御、スライドスイッチ

<切断砥石仕様>

- ●サイズ… φ 100×1.0×穴径15mm
- ●粒度…SG#46
- ●最大回転数(rpm)…14,520
- ●対応被削材…スチール、ステンレス用
- ●砥粒…セラミック
- ●セラミック砥粒で長寿命

<フレキシブル砥石仕様>

- ●粒度…#36
- ●入数…5
- ●サイズ… φ 100×3×15mm穴
- ●対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
- ●最大回転数…13,750rpm
- ●目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

<ケース仕様>

- ●サイズ…430×180×230mm
- ●樹脂製
- ●中皿付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.