

品番：EA809BE-30F

品名：100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	39,700円(税抜)／43,670円(税込)			
カタログ価格	39,700円(税抜)／43,670円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 23:41現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0825ページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	<セット内容>	●ディスクグラインダー×1 ●切断砥石×10枚(φ105×1mm) ●フレキシブル砥石×5枚(φ100×3mm/#36) ●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品) ●サイドハンドル×1 ●スパナ×1 ●フィルタ×1 ●ホイルガード×1 ●ケース×1

- <本体仕様>
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
 - スピンドル径…M10×1.5
 - 最大出力…1600W
 - 回転数…2,800～10,000rpm
 - 電源…100V・1050W・12A
 - コード長…2心 2.5m
 - サイズ…309×56×60(H)mm
 - 重量…1.8kg
 - モーター…ACブラシレスモーター
 - 付属品…#36レジンoid砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
 - 電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
 - モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
 - 二重絶縁、無段変速、再起動防止、回転復帰制御、スライドスイッチ

<切断砥石仕様>

- サイズ…φ100×1.0×穴径15mm
- 粒度…SG#46
- 最大回転数(rpm)…14,520
- 対応被削材…スチール、ステンレス用
- 砥粒…セラミック
- セラミック砥粒で長寿命

<フレキシブル砥石仕様>

- 粒度…#36
- 入数…5
- サイズ…φ100×3×15mm穴
- 対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
- 最大回転数…13,750rpm
- 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

<ケース仕様>

- サイズ…430×180×230mm
- 樹脂製
- 中皿付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.