

品番：EA809BE-40A

品名：100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	39,300円(税抜)／43,230円(税込)			
カタログ価格	39,300円(税抜)／43,230円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 02:47現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0825ページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	＜セット内容＞	本体×1 ケース セラミックフラップディスク×4枚 (#40×2枚、#60×2枚)
＜本体仕様＞			
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5
回転数	2,800～10,000rpm	電源	100V・1050W・12A
コード長	2心・2.5m	サイズ	309×56×60(H)mm
重量	1.8kg	モーター	ブラシレスモーター
最大出力	1600W	付属品	100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、 ホイルガード
二重絶縁			
無段変速ダイヤル機能搭載			
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。			
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいいため、効率の良い作業が行えます。			

カーボンブラシの交換も不要です。			
電動工具体体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。			
高効率モーター＋電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。			
スイッチがONの状態 で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。			
再起動防止機能:スイッチがONの状態 で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。			
回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。			
サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。			
スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ			
細径ボディで握りやすく、力を入れやすい			
キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。			
ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。			
2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。			
＜ケース＞			
ケースサイズ	430×180×230(H)mm	重量	1040g
中皿1枚付			
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.